

Garant**Rohová fréza 90°, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	2 mm
Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	170 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------