

Garant**Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M12
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Ø D_2	20,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	2 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	so závitom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------