

**Garant****Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

## Technický opis

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Počet rezných hrán Z	5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	32 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Montážny závit M	M16
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	2 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------