

Garant**Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2 mm
\varnothing rezných hrán D_c	20 mm
Montážny závit M	M10
Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Prevedenie stopky	so závitom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------