

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Počet rezných hrán Z	6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	2 mm

vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------