

Garant**Súbežne otočný sústruhový hrot s TK vložkou a odtlačacou maticou, Morse kužel' (MK): 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321245 5
GTIN	4062406572488
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Ostrý hrot s vložkou z tvrdého kovu vložkou pre aplikácie s vysokým abrazívnym vplyvom na centrovanie.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Bočne sploštená zdvíhacia matica.**
- **Vysoko presné ložisko pre vysokú sústrednosť.**
- **Bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje vniknutiu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na obrábanie tenkých obrobkov pri vysokých rýchlostiach a veľkých množstvách s automatickým naložením v sériovej výrobe.

Prémiové vyhotovenie. Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti **vďaka špičkovému skladovaniu.** Najmä pre vysoké rýchlosti a vysoké axiálne sily. Vhodné aj na brúsenie.

Technický opis

maximálna radiálna hádzavosť	0,003 mm
------------------------------	----------

Ø tvrdých kovov H	18 mm
maximálne otáčky	8000 min ⁻¹
Úžitková dĺžka B	136 mm
Dĺžka hrotu C	43 mm
pre hmotnosť obrobku	1200 kg
Morse kužel'	MK5
Ø puzdra D	72 mm
Axiálna sila	10,35 kN
Uhol špičky	60 Stupeň
Nasadenie tvrdých kovov	áno
Prevedenie	súbežne otočný
Odtlačovacia skrutka	áno
Druh produktu	Strediaci hrot