

**Garant****Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK, Morse kužel' (MK): 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321240 4
GTIN	4062406572440
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Ostrý hrot s vložkou z tvrdého kovu vložkou pre aplikácie s vysokým abrazívnym vplyvom na centrovanie.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Bočne sploštená zdvíhacia matica.**
- **Vysoko presné ložisko pre vysokú sústrednosť.**
- **Bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje vniknutiu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**

**Popis:**

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vŕtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Na obrábanie tenkých obrobkov pri vysokých rýchlostiach a veľkých množstvách s automatickým naložením v sériovej výrobe.

Pre vysoké axiálne sily pri vysokovýkonnom obrábaní vďaka špeciálnemu usporiadaniu ložísk.

**Technický opis**

Ø tvrdých kovov H	14 mm
-------------------	-------

maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
maximálne otáčky	3200 min <sup>-1</sup>
Ø puzdra D	76 mm
Dĺžka hrotu C	43 mm
pre hmotnosť obrobku	750 kg
Úžitková dĺžka B	112 mm
Morse kužel'	MK4
Axiálna sila	4,3 kN
Uhol špičky	60 Stupeň
Nasadenie tvrdých kovov	áno
Prevedenie	súbežne otočný
Odtlačovacia skrutka	áno
Druh produktu	Strediaci hrot