

**Garant****Súbežne otočný sústruhový hrot s TK vložkou a odtlačacou maticou, Morse kužel' (MK): 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321245 4
GTIN	4062406572471
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Ostrý hrot s vložkou z tvrdého kovu vložkou pre aplikácie s vysokým abrazívnym vplyvom na centrovanie.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Bočne sploštená zdvíhacia matica.**
- **Vysoko presné ložisko pre vysokú sústrednosť.**
- **Bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje vniknutiu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Na obrábanie tenkých obrobkov pri vysokých rýchlostiach a veľkých množstvách s automatickým naložením v sériovej výrobe.

**Prémiové vyhotovenie.** Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti **vďaka špičkovému skladovaniu.** Najmä pre vysoké rýchlosti a vysoké axiálne sily. Vhodné aj na brúsenie.

**Technický opis**

Ø puzdra D	60 mm
------------	-------

maximálna radiálna hádzavosť	0,003 mm
pre hmotnosť obrobku	600 kg
Ø tvrdých kovov H	14 mm
Úžitková dĺžka B	106 mm
Dĺžka hrotu C	35 mm
Morse kužel'	MK4
maximálne otáčky	10000 min <sup>-1</sup>
Axiálna sila	6 kN
Uhol špičky	60 Stupeň
Nasadenie tvrdých kovov	áno
Prevedenie	súbežne otočný
Odtlačovacia skrutka	áno
Druh produktu	Strediaci hrot