

Garant**Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK, Morse kužel' (MK): 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321240 2
GTIN	4062406572426
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Ostrý hrot s vložkou z tvrdého kovu vložkou pre aplikácie s vysokým abrazívnym vplyvom na centrovanie.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Bočne sploštená zdvíhacia matica.**
- **Vysoko presné ložisko pre vysokú sústrednosť.**
- **Bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje vniknutiu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vŕtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na obrábanie tenkých obrobkov pri vysokých rýchlostiach a veľkých množstvách s automatickým naložením v sériovej výrobe.

Pre vysoké axiálne sily pri vysokovýkonnom obrábaní vďaka špeciálnemu usporiadaniu ložísk.

Technický opis

Ø tvrdých kovov H	11 mm
-------------------	-------

Ø puzdra D	45 mm
pre hmotnosť obrobku	150 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Dĺžka hrotu C	26 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Úžitková dĺžka B	76 mm
Morse kužel'	MK2
Axiálna sila	1,78 kN
Uhol špičky	60 Stupeň
Nasadenie tvrdých kovov	áno
Prevedenie	súbežne otočný
Odtlačovacia skrutka	áno
Druh produktu	Strediaci hrot