


Garant**Strediaci vrták pre automatizáciu, Šírka čelustí A: 80Amm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360134 80A
GTIN	4062406572600
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie $\pm 0,02$ mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

Výhoda:

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

Multifunkčné využitie.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pre:

Automatická konzola č. 360164.

Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Vrátane 4 upínacích čapov veľ. 90.

Zvláštne príslušenstvo:

Varianty upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

Technický opis

Dĺžka	120 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Krútiaci moment	40 Nm
Šírka	120 mm
Zdvih	22 mm
Upínacia sila do maximálne	17 kN
Hmotnosť	3,5 kg
Výška	50 mm
vhodné pre farebný kód	ZC 80
Druh produktu	Strojový zverák