


Garant**Strediaci vrták pre automatizáciu, Šírka čelustí A: 120Amm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360134 120A
GTIN	4062406572914
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie $\pm 0,02$ mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

Výhoda:

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

Multifunkčné využitie.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pre:

Automatická konzola č. 360164.

Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Vrátane 4 upínacích čapov veľ. 90.

Zvláštne príslušenstvo:

Variety upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

Technický opis

Krútiaci moment	60 Nm
Dĺžka	130 mm
Šírka	120 mm
Šírka čelustí A	120 mm
Zdvih	25 mm
Upínacia sila do maximálne	25,5 kN
Výška	50 mm
Hmotnosť	5,3 kg
vhodné pre farebný kód	ZC120
Druh produktu	Strojový zverák