


Garant**Strediaci zverák pneumatický, IOT, Typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360181 100
GTIN	4062406572969
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.
- Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.
- Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.

Výhoda:

- Vráťane tlakového akumulátora s dvojčinnými uzatváracími ventilmi.
- Nepretržité monitorovanie upínacieho a uvoľňovacieho tlaku, ako aj stavu batérie cez WLAN.
- Nie je potrebné žiadne rotačné spojenie.
- Upínanie a odopínanie pomocou prívodu stlačeného vzduchu cez robot.
- Pripojovací blok č. 360191 dostupný pre horizontálny alebo vertikálny prenos stlačeného vzduchu.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštne príslušenstvo:

Pripojovací blok č. 360191.

Program celustí c. 360135 – 360151 vel. 80.

Technický opis

Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Výška H	95 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Šírka čelustí A	80 mm
Upínacia sila do maximálne	10 kN
B	100 mm
vhodné pre farebný kód	PCV 100
L	100 mm
H ₁	171 mm
Upínací zdvih	6 mm
Druh produktu	Strojový zverák