

Garant**Pneumatický strediaci vrták, Typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360180 100
GTIN	4062406572945
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.**
- **Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.**
- **Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.**

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštne príslušenstvo:

Program celustí c. 360135 – 360151 vel. 80.

Technický opis

Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Výška H	95 mm
L	100 mm
Šírka čelustí A	80 mm

Hmotnosť	4,8 kg
Upínací zdvih	6 mm
Upínacia sila do maximálne	10 kN
B	100 mm
vhodné pre farebný kód	PCV 100
Druh produktu	Strojový zverák