

**Garant****Strediaci zverák pneumatický, IOT, Typ: 160/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

- **Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.**
- **Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.**
- **Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.**

So základnou doskou, pre vysoký podporný moment a maximálnu stabilitu.

**Výhoda:**

- **Vrátane tlakového akumulátora s dvojčinnými uzatváracími ventilmi.**
- **Nepretržité monitorovanie upínacieho a uvoľňovacieho tlaku, ako aj stavu batérie cez WLAN.**
- **Nie je potrebné žiadne rotačné spojenie.**
- **Upínanie a odopínanie pomocou prívodu stlačeného vzduchu cez robot.**
- **Pripojovací blok č. 360191 dostupný pre horizontálny alebo vertikálny prenos stlačeného vzduchu.**

**Použitie:**

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Pripojovací blok č. 360191.  
Program celustí C. 360183 – 360187.

## Technický opis

Hmotnosť	29 kg
vhodné pre farebný kód	PCV 160
Šírka čelustí A	104 mm
Upínací zdvih	8,5 mm
Upínacia sila do maximálne	22,5 kN
Výška H	99,2 mm
L	160 mm
Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
H <sub>1</sub>	175 mm
B	160 mm
Křížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	200 mm
Druh produktu	Strojový zverák