

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 40
GTIN	4062406573140
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.**
- **Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Valcová stopka na upnutie do držiakov vyvrtávacích tyčí, klieštinových držiakov alebo hydraulických skľučovadiel; na uloženie do druhého revolvera.

Pre obrábanie ťažkých obrobkov.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky Č. 320625. Vymeniteľné vložky Č. 320629.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

Ø d	40 mm
-----	-------

Celková dĺžka L	165 mm
Ø stopky D ₁	18 mm
Ø puzdra D	74 mm
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Radiálne hádzanie	0,01 mm
vhodné pre farebný kód	K18
Dráha pružiny	4 mm
Úžitková dĺžka L ₁	95 mm
pre hmotnosť obrobku	550 kg
Upínač	Ø stopky 40 mm
Druh produktu	Strediaci hrot