

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: 50/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
- Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

Vymeniteľné vložky Č. 320629.

Špeciálna verzia s 3-hrannou stopkou na upnutie priamo do silového skľučovadla protivretena. Pre obrábanie ťažkých obrobkov.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

Radiálne hádzanie	0,01 mm
Ø stopky D ₁	18 mm
Celková dĺžka L	165 mm
pre hmotnosť obrobku	700 kg
Ø puzdra D	74 mm
Dráha pružiny	4 mm
Ø d	50 mm
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Úžitková dĺžka L ₁	95 mm
vhodné pre farebný kód	K18
Upínač	3-hranná stopka
Druh produktu	Strediaci hrot