

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7025-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	SF
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7025-1
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 04T002
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie