



Súprava čelných unášačov CoAE v drevenej debničke pravý chod, Morse kužel' (MK): 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	327451 4
GTIN	4019208502618
Trieda položky	33I

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°, Ø upínacieho obvodu 8 – 80 mm.
- Predpätý, axiálne prestaviteľný balík tanierových pružín, vyrovnáva rozdielne stredové hĺbky.
- Perfektné v kombinácii s našimi hrotmi sústruhu č. 321720, 321750 alebo 321770.

Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.

CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modularnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE náhrádza Röhmi čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.

Použitie:

Na uchopenie do kužeľa vretena sústruhu.

Rozsah balenia:

- 1× základné teleso č. 327521 (vhodné pre otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek).
- 1× strediaci hrot č. 327661 veľ. 6, pre unášací kotúč veľ. 13 – 24.
- 1× strediaci hrot č. 327661 veľ. 12, pre unášací kotúč veľ. 21 – 40.
- 4× unášacie kotúče pre pracovný rozsah Ø 13 – 100 mm č. 327601, 327611, 327641 a 327651.
- V drevenom kufríku s priestorom pre 6 prídavných unášacích kotúčov a 3 strediace hroty.

Upozornenie:

Systém CoAE s okrúhlymi podpornými piestami.

Technický opis

Hmotnosť	4,3 kg
Ø pracovného rozsahu	13 - 100 mm
Morse kužel'	4
Ø centrovacích hrotov	6; 12 mm
Odtlačovacia skrutka	nie
Druh produktu	Čelný unášač

Príslušenstvo

Unášací kotúč CoAE, priame ozubenielavý chod Ø pracovného rozsahu 13-24	327611 13-24
Strediaci hrot CoAE pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 6	327661 6
Základné teleso čelného unášača CoAEs Morseho kužel'om Morse kužel' (MK) 4	327521 4
Unášací kotúč CoAE, priame ozubeniepravý chod Ø pracovného rozsahu 13-24	327601 13-24
Strediaci hrot CoAE pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 12	327661 12