

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
35/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Uhol rampy α_{max}	1,79 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
\varnothing rezných hrán D_c	35 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,45 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2,5 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Počet rezných hrán Z	3
Montážny závit M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
---	----------