

Garant**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok
Z: 20/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka výčnelku L_1	55 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	30 mm
Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Uhol rampy α_{max}	5,37 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	7,45 mm

Ø rezných hrán D_c	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vřtacie cirkulárové frézy a_p	0,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.10T3M0T
Ø D_3	10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
---	----------