

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
42/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.10T3M0T
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	2,5 mm
Uhol rampy α _{max}	1,36 Stupeň
Ø D ₂	28,7 mm
Vnútorne chladenie	áno

Počet rezných hrán Z	5
Ø rezných hrán D_c	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Dĺžka rampy L pre α_{max}	29,45 mm
Montážny závit M	M16
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	82 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
---	----------