

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
32/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	52 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Vítacie cirkulárové frézy a_p	4 mm

Ø D ₃	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm
Uhol rampy α _{max}	2,84 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α _{max}	16,94 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Montážny závit M	M16
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 3	219878 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 2	219878 2