

Garant**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
125/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Ø D ₃	113 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	4 mm
Celková dĺžka L _{celk}	63 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	238 mm
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
\varnothing rezných hrán D_c	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Počet rezných hrán Z	10
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	109,94 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,44 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 3	219878 3
---	----------