

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L_3	6 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	125 mm
Držiak ISO-kód	A10K SCLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč