

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A10K SDUCR/L07
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč