

Garant**VCGW 050101, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268097 G
GTIN	4062406578152
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

Prevedenie CBN.

Technický opis

Rezný materiál	CBN
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,08 mm
Typ	BU7220
Posuv f	0,04 - 0,06 mm/ot,
Hlavné použitie	H
Prevedenie rezných hrán	G
Uhlový Polomer	0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGW 050101
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie