




4-čelustové sústruhové skľučovadlo s klinovou tyčou ROTA-M-flex 2+2, Vonkajší priemer: 315mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313101 315
GTIN	2050002052956
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

Ručné 4-čelustové skľučovadlo spája výhody a funkcie 2, 3 a 4-čelustových skľučovadiel a je mimoriadne flexibilné pre použitie na sústruhoch, frézkach a frézovacích/sústružníckych centrách. Obrobky sú upnuté centricky pomocou protiľahlých párov čelustí spojených systémom unášacích krúžkov a predurčeniu je zabránené pomocou kyvadlového mechanizmu. Vyvažovací mechanizmus umožňuje aj centrické upínanie tenkostenných obrobkov. Pri stacionárnych aplikáciách sa musí upnúť pomocou konzoly alebo adaptérových dosiek.

- **Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky nepravidelných obrobkov.**
- **Utesnené prevedenie – teda vhodné aj pre liate a kované diely.**
- **Vizuálny indikátorový kolík na zaistenie procesne spoľahlivého upnutia komponentu.**
- **Možno použiť aj ako 2-čelustové skľučovadlo.**

Norma:

ISO 702-4.

Rozsah balenia:

Posuvné bloky alebo upevňovacie skrutky a kľúč.

Upozornenie:

Upínacie čeluste nie sú súčasťou dodávky. Dostupné na požiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	63 kg
Séria	ROTA-M flex
maximálne otáčky	2200 min ⁻¹
Vonkajší Ø A	315 mm
maximálna upínacia sila	100 kN
Maximálny ťahovací moment	120 Nm
Vyrovnávací zdvih na čelust'	5,1 mm
Upínací zdvih na čelust'	9,5 mm
Počet čelustí	4
Aktivácia	ručné
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče