




## 4-čelustové sústruhové skľučovadlo s klinovou tyčou ROTA-M-flex 2+2, Vonkajší priemer: 500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313101 500
GTIN	2050002052970
Trieda položky	33U

### Popis

#### Prevedenie:

Ručné 4-čelustové skľučovadlo spája výhody a funkcie 2, 3 a 4-čelustových skľučovadiel a je mimoriadne flexibilné pre použitie na sústruhoch, frézkach a frézovacích/sústružníckych centrách. Obrobky sú upnuté centricky pomocou protiľahlých párov čelustí spojených systémom unášacích krúžkov a predurčeniu je zabránené pomocou kyvadlového mechanizmu. Vyvažovací mechanizmus umožňuje aj centrické upínanie tenkostenných obrobkov. Pri stacionárnych aplikáciách sa musí upnúť pomocou konzoly alebo adaptérových dosiek.

- **Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky nepravidelných obrobkov.**
- **Utesnené prevedenie – teda vhodné aj pre liate a kované diely.**
- **Vizuálny indikátorový kolík na zaistenie procesne spoľahlivého upnutia komponentu.**
- **Možno použiť aj ako 2-čelustové skľučovadlo.**

#### Norma:

ISO 702-4.

#### Rozsah balenia:

Posuvné bloky alebo upevňovacie skrutky a kľúč.

#### Upozornenie:

Upínacie čeluste nie sú súčasťou dodávky. Dostupné na požiadanie.

## Technický opis

Vonkajší Ø A	500 mm
maximálne otáčky	1100 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	227 kg
Séria	ROTA-M flex
maximálna upínacia sila	180 kN
Maximálny ťahovací moment	250 Nm
Upínací zdvih na čelust'	17,8 mm
Vyrovnávací zdvih na čelust'	10 mm
Počet čelustí	4
Aktivácia	ručné
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče