




## 4-čelustové sústruhové skľučovadlo s klinovou tyčou ROTA-M-flex 2+2, Vonkajší priemer: 1000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313101 1000   |
| GTIN             | 2050002053007 |
| Trieda položky   | 33U           |

### Popis

#### Prevedenie:

Ručné 4-čelustové skľučovadlo spája výhody a funkcie 2, 3 a 4-čelustových skľučovadiel a je mimoriadne flexibilné pre použitie na sústruhoch, frézkach a frézovacích/sústružníckych centrách. Obrobky sú upnuté centricky pomocou protiľahlých párov čelustí spojených systémom unášacích krúžkov a predurčeniu je zabránené pomocou kyvadlového mechanizmu. Vyvažovací mechanizmus umožňuje aj centrické upínanie tenkostenných obrobkov. Pri stacionárnych aplikáciách sa musí upnúť pomocou konzoly alebo adaptérových dosiek.

- **Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky nepravidelných obrobkov.**
- **Utesnené prevedenie – teda vhodné aj pre liate a kované diely.**
- **Vizuálny indikátorový kolík na zaistenie procesne spoľahlivého upnutia komponentu.**
- **Možno použiť aj ako 2-čelustové skľučovadlo.**
- **Použiteľné ako pevný upínač.**
- **Vyhotovenie Monolith so zníženou hmotnosťou.**

#### Rozsah balenia:

Posuvné bloky alebo upevňovacie skrutky a kľúč.

#### Upozornenie:

Upínacie čeluste nie sú súčasťou dodávky. Dostupné na požiadanie.

## Technický opis

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Séria                        | ROTA-M flex               |
| Vonkajší Ø A                 | 1000 mm                   |
| Hmotnosť                     | 520 kg                    |
| maximálne otáčky             | 700 min <sup>-1</sup>     |
| maximálna upínacia sila      | 180 kN                    |
| Maximálny ťahovací moment    | 250 Nm                    |
| Upínací zdvih na čelust'     | 17,8 mm                   |
| Vyrovnávací zdvih na čelust' | 10 mm                     |
| Počet čelustí                | 4                         |
| Aktivácia                    | ručné                     |
| Druh produktu                | Skľučovadlo klinovej tyče |