

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212034 ST1400 |
| GTIN | 4062406390310 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota a_p 2,5 mm.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RPKW 10T3MOT |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | ST1400 |
| Typ | HB7515 |
| Posuv f_z na zub | 0,35 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 330 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 260 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 230 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| GG(G) | podmienene vhodný | 220 | K |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |