

Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl, Šírka: 2000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974024 2000
GTIN	2050002050785
Trieda položky	91Q

Popis

Prevedenie:

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z práškovo lakovaného zvarovaného oceľového rámu. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť pojazdu výškového nastavenia 38 mm/s (bez zaťaženia). Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vratane ochrany pred nárazom na základe merania odporu.

Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Povrchová úprava farby:

Pracovná doska s dekorom v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Podstavec v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

Upozornenie:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	650 - 1300 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm

Šírka	2000 mm
maximálna nosnosť	70 kg
Hĺbka	800 mm
Hmotnosť	75 kg
Prevedenie	s elektricky nastaviteľnou výškou
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl