

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Trieda položky	21P

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	5,5 mm
Uhol nastavenia κ	142 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Celková dĺžka L	57 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVJCR/L05
Šírka hrdla L_4	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26

269028 26