

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Trieda položky	21P

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Celková dĺžka L	57 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVLCR/L05
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	5 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Šírka hrdla L_4	6 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------