

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Trieda položky	21P

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Držiak ISO-kód	E08X SV95CR/L05
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------