

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Trieda položky	21P

Technický opis

Úžitková hĺbka T	3,5 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Celková dĺžka L	57 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10,2 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVVCR/L05
Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Ø stopky D ₅	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------