

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415196 300
GTIN	4062406584245
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Nónius a odčítacia plocha antireflexná matne chrómovaná. Meracie plochy kalené a brúsené.

**Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** S aretačnou skrutkou. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 300 mm
Hmotnosť	0,44 kg
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Členenie	1/20 mm
Odčítanie	0,05 mm
Norma	Výrobná norma
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

**Služby**

Kalibrácia Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300