

**Garant**

**Súprava technických fréz 5-dielna, GARANT Master UNI – stredná, HM TiAlN,  
Počet frézovacích kolíkov: 5**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541406 5
GTIN	4062406587079
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**Sortiment tvrdokovových fréz Multi Cut s bežnými tvarovými variantmi.**

**Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou.** Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.

- **Univerzálne použiteľné.**

Stopka Ø 6 mm.

**Frézy GARANT** sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je oceľová, ak je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, inak tiež z tvrdokovu.

Dodatočný povlak vyrobený z TiAlN pre zvýšenú životnosť a tepelnú odolnosť.

Pre vysoké tepelné a mechanické zaťaženie (vysoké zaťaženie).

- **Dlhšia životnosť.**
- **Menší prívod tepla.**
- **Lepší odvod triesok.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Rozsah balenia:**

1 ks č. 540222 veľ. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

**Upozornenie:**

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu otrepu na modro a rozmazaniu.

---

**Technický opis**

Rezný materiál	HM TiAlN
Ø stopky	6 mm
Počet frézovacích kolíkov	5
Druh produktu	Technická fréza

---

**Príslušenstvo**

Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ D0807	540222 D0807
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ A0616	540222 A0616
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ G0618	540222 G0618
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ M1020	540222 M1020
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ C0616	540222 C0616