

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
35/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 6,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Víťacie cirkulárové frézy a_p	4 mm
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Uhol rampy α_{max}	2,41 Stupeň
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Celková dĺžka L_{celk}	42 mm

Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	58 mm
Montážny závit M	M16
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,94 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 3	219878 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 2	219878 2