


Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191630 35
GTIN	4045197104083
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Fréza s viacerými reznými hranami. Na čelnej strane s voľným stredom.

Výhoda:

Na frézovanie s malou hĺbkou rezu (prevažne čelne).

Vysoká stabilita vďaka nízkemu vyčnievaniu z vretena stroja.

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Počet zubov Z	6
Ø stopky D_s	20 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Dĺžka britov L_c	30 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	k10
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5
Typ	N
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		