

Garant**Hrubovacia a dokončovacia fréza, bez povlaku, Ø k12 DC: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	1917107
GTIN	4045197104731
Trieda položky	11W

Popis

Prevedenie:
Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	7 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Počet zubov Z	4
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	66 mm
Dĺžka britov L_c	16 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol sklonu zubov	27 - 30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	NF

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		