

Garant**TK odihlovač vpred a späť, TiAlN, Ø DC: 5,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 208180 5,8 |
| GTIN | 4045197465474 |
| Trieda položky | 11X |

Popis**Prevedenie:****Extra dlhá stopka.**

Dvojito brúsená hlava s uhlom 45°.

Použitie:Na **odihlovanie** a **zrezávanie hrán smerom dopredu** a dozadu aj na ťažko prístupných miestach.**Výborne sa hodí na kontúrovacie práce.****Technický opis**

| | |
|---|---------------------|
| Tvar | špicatá |
| Ø rezných hrán D _c | 5,8 mm |
| L ₂ +0,5 | 4 mm |
| Ø D ₁ +0,05 | 3,9 mm |
| L ₄ +0,5 | 15 mm |
| Počet zubov Z | 4 |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Úkosové frézovanie | dopredu a dozadu 45 |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Tolerancia menovitého \varnothing | $\pm 0,05$ |
| Uhol zápuštného hrotu | 90 Stupeň |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,25xL2 pri obvodovom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Odihlovač |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 115 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 70 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 35 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 35 | M |
| GG(G) | vhodný | 40 | K |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

