

**Garant****TK hlava výstružníka HPC, tolerancia stopky H7 Priechodný otvor, TiAlN,  
Menovitý-Ø D: 11,701-Xmm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239720 11,701-X
GTIN	4062406606176
Trieda položky	23A

## Popis

### Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou **s povrchovou úpravou pre montáž IT7**. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.

**Chod systému  $\leq 5 \mu\text{m}$  (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.**

S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

### Použitie:

#### Na priechodné otvory.

Pre HPC/HSC vystružovanie.

### Upozornenie:

**Celková užitočná dĺžka** =  $L_1$  (upínací prvok č. 239740/239745) +  $l$  (výmenná hlava č. 239710 až 239720).

vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Lehota dodania: 4 týždne

Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

## Technický opis

Dĺžka hlavy $l$	20 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Počet rezných hrán $Z$	6

Dĺžka britov l <sub>1</sub>	10 mm
Rozsah Ø	11,701 - 12,2 mm
Séria	TopCut
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvoru	pri slepých otvoroch
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	áno
Pološtandard	áno
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
GG	vhodný	80	K
GGG	vhodný	60	K
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		