

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255160 3
GTIN	4062406609474
Trieda položky	29W

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Celková dĺžka L	250 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Držiak ISO-kód	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Náhradný diel	259981 12
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Rezný materiál	Oceľ
Vnútorané chladenie	nie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč