

**HOLEX****Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, ľavé, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255161 3
GTIN	4062406609504
Trieda položky	29W

**Technický opis**

Výška upínania L <sub>2</sub>	31 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	24 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	24 mm
Držiak ISO-kód	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Celková dĺžka L	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Náhradný diel	259981 12
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Rezný materiál	Oceľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč