

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 30
A = 100, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303012 16
GTIN	4067263002659
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

So **4** otvormi v chladiacom kanáli.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Ø trňa d ₁	16 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Upínač	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy