

**Garant****Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 30  
A = 100, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303012 22
GTIN	4067263002666
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Tvar ADB.

So **4** otvormi v chladiacom kanáli.

**Rozsah balenia:**

Vrátane ťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

**Technický opis**

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	22 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
Upínač	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy