

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 42/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Trieda položky	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø rezných hrán D_c	42 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	32 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Ø D ₃	21 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	63 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	82 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	20,3 mm
Uhol rampy α _{max}	0,85 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------