

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 42/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 42/5
GTIN	2050001735140
Trieda položky	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

**Technický opis**

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	42 mm

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	32 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	69 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	26,3 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	0,55 Stupeň
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------