



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø D ₃	21 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	06
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Celková dĺžka L _{celk}	250 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,9 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,57 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	20,2 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229916
------------------	--------