

**X.LT...ER-D41, SP6519, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221935 06
GTIN	4059782506046
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	UNI
Velkosť vymeniteľnej doštičky	06
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XPLT060308-ER-D41
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,37 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SP6519
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	185	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	210	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	podmienene vhodný	220	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		